

[Afficher tous les 215 produits de la même famille.](#)



Lentille Cylindrique PCX Qualité Illumination, 10 mm H x 20 mm L x 100 mm FL, non traitée



Stock **#43-862** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

-

1

+

€75,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€75,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Distance Focale EFL (mm):
100.00

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

f#:
10

Ouverture Numérique NA:
0.05

Traitement: Uncoated
Type: Cylinder Lens, Plano-Convex
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2200
Distance Focale Arrière BFL (mm): 97.92
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.2
Dimensions (mm): 10.0 x 20.0
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.76
Tolérance Distance Focale (%): ±3
Rayon R₁ (mm): 51.63
Qualité de Surface: 60-40
Tolérance d'Inclinaison (mm): ±0.1 over H
Tolérance Angle de Bord (arcmin): 15.00

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner