

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC

Lentille Cylindrique PCX Qualité Illumination, 10 mm H x 20 mm L x 75 mm FL, non traitée



Stock #43-861 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

- 1 + **€75,95**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€75,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Distance Focale EFL (mm):
75.00

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

f#:
7.5

Ouverture Numérique NA:
0.07

Traitement: Uncoated
Type: Cylinder Lens, Plano-Convex
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2200
Distance Focale Arrière BFL (mm): 73.72
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.2
Dimensions (mm): 10.0 x 20.0
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.67
Tolérance Distance Focale (%): ±3
Rayon R₁ (mm): 38.72
Qualité de Surface: 60-40
Tolérance d'Inclinaison (mm): ±0.1 over H
Tolérance Angle de Bord (arcmin): 15.00

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner