

[Afficher tous les 8 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Plaque d'Ouverture Interne ME, 10 mm



TECHSPEC Multi-Element Inner Aperture Plate



Stock **#11-185** **20+ In Stock**

-

1

+

€38^{.25}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€38,25 prix unitaire
Qté 5-9	€34,10 prix unitaire
Qté 10+	€31,70 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Aperture

Function:

Propriétés physiques et mécaniques

10.0	Ouverture Utile CA (mm):
Construction: Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)	
28.05	Diamètre Externe (mm):
4.00	Épaisseur (mm):

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	REACH 241:

Description produit

- Diamètres des ouvertures jusqu'à 15 mm
- Fini mat pour réduire la lumière parasite interne
- Utilisation avec les [Anneaux et Tubes Espaceurs Multi-Éléments](#) pour un positionnement précis
- Cliquez [ici](#) pour voir comment utiliser le Système de Tube Multi-Éléments pour créer un système optique

Les Ouvertures Internes Multi-Éléments TECHSPEC® permettent un contrôle complet de la forme et de la taille du faisceau dans les systèmes optiques. Les diamètres d'ouverture sont disponibles de 1 mm à 15 mm pour les applications qui nécessitent des faisceaux de petites à grandes dimensions. Les Ouvertures Internes Multi-Éléments TECHSPEC® ont un fini mat pour réduire la lumière parasite interne et les réflexions. Pour un positionnement optimal de l'ouverture dans le système, utiliser les [Anneaux et Tubes Espaceurs Multi-Éléments](#) pour un positionnement précis.

Remarque : Le Kit de Plaques d'Ouverture Interne Multi-Éléments ([#11-187](#)) offre notre gamme complète de diamètres d'ouverture à un prix réduit.