

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 10mm, traite Or Protege, N-BK7, Miroir Specialise 90°



Stock #47-237 ☐ En Stock

- 1 + €140,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€140,00

Qté 6+

€112,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Ouverture Utile CA (mm):
9.0

Traitement:
Protected Gold (700-10000nm)

Substrat: ☐
N-BK7

Qualité de Surface: 40-20
Type: Right Angle Mirror
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.1
Tolérance Angulaire (arcmin): ±2
Biseau: Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%): 90.00
Longueur de l'Hypoténuse (mm): 14.10
Longueur des Côtés (mm): 10.00
Spécification du Traitement: R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 700 - 10000
Planéité de Surface (P-V): λ/8
Type de Traitement: Metal
Damage Threshold, Reference: ☐ 0.8 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme