

[Afficher tous les 10 produits de la même famille.](#)

Monture pour Miroir Droite 1,0" avec Miroir



Mirror Mount with Mirror

Stock **#33-502** **2 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €133⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€133,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Adjustable - Tip-Tilt **Type:**

Square or Rectangular **Type d'Optique:**

Fixed mirror included **Remarque:**

1.0" Straight **Type of Mount:**

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (lbs):

0.1

Construction:

Black Anodized Aluminum, Stainless Steel

Angle d'Inclinaison (°):

15

Résolution (pouces):

0.015

Angle d'Inclinaison (°):

15

Adjustment Screw Pitch (inches):

0.015

Centerline Height (inches):

0.5

Pre-Mounted Mirror Size (mm):

22 x 22

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):

3.0 - 25.4

Compatible Post:

1/4-20, 5/16, 10-32

Mounting Plate Size (inches):

1.0 Sq.

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

Conforme

Certificate of Conformance:


Visionner

Description produit

- Surface de montage carrée de 1,0" ou 1,5"
- Inclinaison précise possible grâce à deux vis d'ajustement de fine résolution (pas de 64)
- Modèles avec miroir M4 prémonté disponibles
- Options droites et à inclinaison disponibles

Les Petites Montures pour Miroirs sont disponibles avec une surface de montage carrée de 1,0" ou 1,5". Ces montures pour miroirs optiques sont équipées de deux vis de montage en acier inoxydable à résolution fine (64 pas) qui permettent d'incliner avec précision la surface de montage dans deux directions. Ces supports de miroirs optiques peuvent être montés sur la plupart des supports de tiges. Les Petites Montures pour Miroirs sont fabriquées en aluminium anodisé noir et chaque type a une option pour un miroir fixe inclus. Ces montures comportent des trous de montage de différentes tailles, notamment 1/4-20 et 10-32.

Informations techniques



#33-502