

[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

10X Infinity Achromat Microscope Objective

See More by [Infinity Photo-Optical Company](#)



Stock #55-791 **1 In Stock**

- 1 + €680⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1+	€680,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Infinity **Fabricant:**

Microscope Objective **Type:**

Infinity Corrected **Style:**

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (g):

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
0.88mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
0.64mm

Ouverture Numérique NA:
0.21

Pouvoir de Résolution (μm):
1.6

Distance Focale FL (mm):
20.00

Profondeur de champ (μm):
4.50

Distance de Travail (mm):
17.3

Grossissement:
10X

Filetage & montage

Filetage:
M26 x 36 TPI

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Reach 224:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

Description produit

- Objectifs de Microscope Dédiés pour la Vidéo
- Distance de Travail de 37 mm et 17,3 mm
- Conçus pour Etre Utilisés en Parallèle avec d'Autres Produits Infinity

Cette nouvelle série développée par Infinity Achrovid™ est un complément à très bon marché par rapport aux Objectifs traditionnels Mitutoyo à Longue Distance de Travail. Tous les objectifs Achrovid™ possèdent une distance de travail de 17,3 mm ou 37 mm et un filetage M26 Whitworth couramment utilisé en industrie. Ils sont compatibles, via un adaptateur, avec le système d' [Assemblée In-Line InfiniTube™](#).