

[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

Objectif Nikon 10X CFI TU Plan Fluor BD

See More by [Nikon](#)



10X Objective, Nikon CFI TU Plan Fluor BD

Stock **#29-225** **1 In Stock**

-

1

+

€1.655^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.655,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
	Numéro de Modèle:
MUE42100	
	Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 200mm	
	Type:
Microscope Objective	
	Style:
Infinity Corrected	

Nikon	Fabricant:
Propriétés physiques et mécaniques	
44.80	Longueur de Filetage Extérieur (mm):
36	Diamètre Max. (mm):
140.00	Poids (g):
Propriétés optiques	
20.00	Distance Focale FL (mm):
10X	Grossisse- ment:
0.30	Ouverture Numérique NA:
2.89	Profondeur de champ (µm):
15.0	Distance de Travail (mm):
60	Parfocal Length (mm):
Filetage & montage	
M32 x0.75	Filetage:
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Lentille de Fresnel unique de Nikon
- Longue distance de travail
- Aberration chromatique fortement corrigée

Les Objectifs Nikon CFI60-2 TU Plan EPI Fluor Corrigés à l'Infini - Fond Clair/Noir sont conçus pour être utilisés dans les systèmes à fond clair et à fond noir nécessitant une longue distance de travail. Dotés de la lentille de Fresnel à phase de Nikon, ces objectifs présentent une aberration chromatique hautement corrigée pour des images nettes et claires. Différentes options de grossissement sont disponibles, allant de 5X à 100X. Les Objectifs Nikon CFI60-2 TU Plan EPI Fluor Corrigés à l'Infini - Fond Clair/Noir sont conçus pour être utilisés dans les systèmes à fond clair et à fond noir nécessitant une longue distance de travail.