

[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

Objectif à distance focale de 35 mm, capteur de 1,1"



Compact Fixed Focal Length Lenses for 1.1" Sensors

Stock **#14-114** **4 In Stock**

[Produits similaires](#)

-

1

+

€1.031⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.031,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Compact 1.1" Fixed Focal Length Lenses	Series:
Fixed Focal Length Lens	Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Variable	Option Iris:
----------	--------------

45.20	Longueur (mm):
39.5	Diamètre Max. (mm):
39.5	Diamètre Externe (mm):
103.0	Poids (g):

Propriétés optiques	
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:	22.9°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":	22.9°
Cercle Image Max. (mm):	17.60
Distance Focale FL (mm):	35.00
Distance de Travail (mm):	300 - ∞
Ouverture (f/#):	f/2.8 - f/16
Distorsion (%):	-0.1
Distorsion maximum (%):	-0.1
Lens Wavelength Range:	VIS

Capteur	
Taille maximale du capteur:	1.1"
Pixel Size (µm):	3.45

Filetage & montage	
Filetage Filtre:	M34 x0.50
Monture:	C-Mount

Conformité réglementaire	
RoHS 2015:	Dispensé
Reach 224:	Contains SVHC(s)
Certificate of Conformance:	Visionner

Description produit

- Objectif de monture C pour capteur de 1,1"
- Taille compacte et faible poids
- Distances focales de 8 mm à 50 mm

Les Objectifs Compacts à Distance Focale Fixe pour Capteurs 1,1" ont été conçus pour des capteurs de caméra de format 1,1" avec un cercle d'image de 17 mm de diamètre. Leur conception f/2,8 permet d'obtenir des tailles petites et compactes, idéales pour les applications dans des espaces restreints. Ces objectifs sont légers et disponibles dans une gamme de distances focales de 8 mm à 50 mm. Les Objectifs Compacts à Distance Focale Fixe pour Capteurs 1,1" sont équipés d'une monture C standard avec iris verrouillable et blocage de focalisation pour l'intégration dans les applications de vision industrielle.