

**TECHSPEC®** Paire Achromatique 15 mm, 1:1 à Achromats de 40 et 40 mm EFL



TECHSPEC Mounted Achromatic Lens Pairs

Stock **#46-000** 3-4 JOURS



1



€182,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€182,50

Qté 6+

€146,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile CA (mm):  
9.5

Espace Air Central (mm):  
2.76

Substrat: ☐  
[N-BK7](#) / [N-SF5](#) / [N-BK7](#) / [N-SF5](#)

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Qualité de Surface:</b><br>40-20                                         |
| <b>f/#:</b><br>f/4.22                                                       |
| <b>Traitement:</b><br>MgF <sub>2</sub> (400-700nm)                          |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>avg</sub> ≤1.75% @400 - 700nm |
| <b>Distance Focale EFL A (mm):</b><br>40.00                                 |
| <b>Distance Focale EFL B (mm):</b><br>40.00                                 |
| <b>Diamètre du Logement (mm):</b><br>15 +0.0/-0.10                          |
| <b>Longueur du Logement (mm):</b><br>21 ±0.2                                |
| <b>Espace Bord à Monture (mm):</b><br>4                                     |
| <b>Grossissement:</b><br>1:1                                                |
| <b>Distance Objet (mm):</b><br>33.30                                        |
| <b>Distance Image (mm):</b><br>33.30                                        |
| <b>Construction:</b><br>Achromat Pair in Anodized Aluminum Housing          |
| <b>Type:</b><br>Relay Lens                                                  |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>400 - 700                          |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Reach 209:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |