


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Corning Polarcor™ Glass Polarizers

Stock #13-619

3-4 JOURS

-

1

+

€780,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€780,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°): 0 ±5
Traitement: BBAR (960-1160nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 1060
Rapport d'Extinction: >10,000:1

Substrat:  Borosilicate Glass Containing Elongated Silver Crystals
Longueur (mm): 11.00
Transmission Min. (%): >95.7
Dimensions (mm): 11.0 x 11.0
Qualité de Surface: 40-20
Épaisseur (mm): 0.50 ±0.05
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.1
Spécification du Traitement: R _{avg} <0.4% @ 960 - 1160nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 960 - 1160
Largeur (mm): 11.00
Insertion Loss (dB): <0.19
Indice de Réfraction n_d: 1.5123
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 6.5
Dureté de Knoop (kg/mm²): 480
Module d'Élasticité de Young (GPa): 58.605
Rapport de Poisson: 0.21
Nombre d'Abbe (ν_d): 57.6
Densité (g/cm³): 2.412

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner