


[Afficher tous les 20 produits de la même famille.](#)

Polariseurs en Verre Corning Polarcor™, 11 x 11 mm, 1550 nm



Corning Polarcor™ Glass Polarizers

Stock #13-623 3-4 JOURS



1



€825,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€825,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):
0 ±5

Traitement:
BBAR (1510-1590nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1550

Rapport d'Extinction:
>100,000:1

Substrat:  Borosilicate Glass Containing Elongated Silver Crystals
Longueur (mm): 11.00
Transmission Min. (%): >98.5
Dimensions (mm): 11.0 x 11.0
Qualité de Surface: 40-20
Épaisseur (mm): 0.50 ±0.05
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.1
Spécification du Traitement: R _{avg} <0.25% @ 1510 - 1590nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1510 - 1590
Largeur (mm): 11.00
Insertion Loss (dB): <0.06
Indice de Réfraction n_d: 1.5051
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 6.5
Dureté de Knoop (kg/mm²): 480
Module d'Élasticité de Young (GPa): 58.605
Rapport de Poisson: 0.21
Nombre d'Abbe (ν_d): 57.6
Densité (g/cm³): 2.412

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner