

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #25-721 [CONTACT](#)

-

1

+

€597,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€597,00
Qté 10+
€537,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm): 25.00 ±0.20
Angle d'Incidence (°): 0
Densité Optique OD: ≥3.0
Ouverture Utile CA (mm):

22.0
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 11,100.00 ±40
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 500.00 ±50
Substrat: ☐ Germanium
Traitement: Traditional Coated
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.2
Transmission (%): 80 (minimum)
Type: Bandpass Filter
Applications Typiques: Astronomical Mapping
Gamme de Blocage (nm): 200 - 14500
Longueur d'Onde Centrale CWL (µm): 11.10 ±0.04
Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (µm): 0.50 ±0.05

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme