

Fenêtre N-BK7 Non Traitée, 11,4 mm de dia., 3,5 mm d'épaisseur



Stock #14-269 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

-

1

+

€14,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€14,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

! Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Nombre d'Abbe (v_d):
64.17

Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%):
90

Diamètre (mm):
11.40 ±0.10

Épaisseur (mm):
3.50 ±0.10

Traitement: Uncoated
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 7.1 (-30 to +70°C) 8.3 (+20 to +300°C)
Densité (g/cm³): 2.51
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 1.516
Dureté de Knoop (kg/mm²): 610
Parallélisme (arcmin): <3
Rapport de Poisson: 0.206
Substrat: N-BK7
Planéité de Surface (P-V): <2λinch @ 632.8nm
Qualité de Surface: 40-20
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2200
Module d'Élasticité de Young (GPa): 82

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner