

TECHSPEC® 1150nm, 50mm de Diamètre, OD 2 Filtre Passe-Haut



OD 2.0 Longpass Filters

Stock **#67-300** FIN DE SÉRIE ☐ En Stock

-

1

+

€203,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€203,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

! Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
50.00 +0.00/-0.20

Angle d'Incidence (°):
0

Densité Optique OD:
≥2.0

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
1,150.00

Substrat: Fused Silica (Corning 7980)
Traitement: Traditional Coated
Bande de Coupure (nm): 875 - 1095
Qualité de Surface: 40-20
Épaisseur (mm): 5.00
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Transmission (%): >85
Bande de Transmission (nm): 1190 - 2000
Type: Longpass Filter
Ouverture Utile (%): 80
Front d'Onde Transmis, P-V: λ/4
Tolérance de Coupure (%): ±2
Facteur Pente (%): 3.00
Spécification du Traitement: Surface 1: Multi-Layer Dielectric Surface 2: MgF ₂
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 875 - 2000

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner