

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

113 mm Dia X 272 mm FL, traite Aluminium, Reflecteur Ellipsoidal



Precision Ellipsoidal Reflectors

Stock #68-798 CONTACT



1



€392,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€392,00

Qté 11+

€342,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Substrat: BOROFLOAT®

Traitement:
Protected Aluminum (400-700nm)

Spécification du Traitement:
Ravg >85% @400 - 700nm

Type de Traitement: Metal
Diamètre Trou Central (mm): 27.0
Hauteur (mm): 54.0
Diamètre Interne (mm): 109
Diamètre Externe (mm): 113.00 +0.0/-0.5
Type: Specialty Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Distance to Focal Point f₁ (mm) : 17
Distance to Focal Point f₂ (mm): 272

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner