

113 mm Dia x 272 mm FL, traité Cold Mirror, Réflecteur Ellipsoïdal



Precision Ellipsoidal Reflectors

Stock #68-801 [CONTACT](#)



1



€521,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€521,00

Qté 11+

€461,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Substrat: [BOROFLOAT®](#)

Traitement:
Cold Mirror, 0°

Type de Traitement:
Metal

Diamètre Trou Central (mm): 27.0
Hauteur (mm): 54.0
Diamètre Interne (mm): 109
Diamètre Externe (mm): 113.00 +0.0/-0.5
Type: Specialty Mirror
Distance to Focal Point f_1 (mm) : 17
Distance to Focal Point f_2 (mm): 272

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner

