

TECHSPEC® 1175nm, Diamètre de 12,5mm, OD 2, Filtre Passe Bas



TECHSPEC OD 2.0 Shortpass Filters

Stock **#67-286** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

1 **€86,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€86,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.2

Angle d'Incidence (°):
0

Densité Optique OD:
≥2.0

Longueur d'Onde de Coupure (nm):
1,175.00

Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Traitement: Traditional Coated
Bande de Coupure (nm): 1265 - 1540
Qualité de Surface: 40-20
Épaisseur (mm): 1.50
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Transmission (%): >85
Bande de Transmission (nm): 550 - 1125
Type: Shortpass Filter
Ouverture Utile (%): 80.00
Front d'Onde Transmis, P-V: λ/4
Facteur Pente (%): ±3
Tolérance Coupure (%): ±2
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 550 - 1540

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner