

[Afficher tous les 14 produits de la même famille.](#)

## Diaphragme à Iris à Ouverture Zéro, Lamelles en Acier Bruni, 117 mm de dia. ext.



Zero Series

Stock **#57-593** 3 In Stock

-

1

+

€333<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-4           | €333,00 prix unitaire            |
| Qté 5-9           | €294,00 prix unitaire            |
| Qté 10-25         | €271,50 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Max. (mm):  
75.0

Diamètre Externe (mm):  
117.0

Construction:  
Anodized Aluminum Alloy, Stainless Steel Leaves

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| 97.00         | Angle Complet Gamme Levier (°): |
| 53.00         | Longueur Levier (mm):           |
| 4.8           | Position Levier (mm):           |
| 15.00 x 5.00  | Taille Levier (mm):             |
| Two sets of 9 | Nombre de Feuilles:             |
| N/A           | Filetage :                      |
| 9.50          | Épaisseur (mm):                 |

Propriétés optiques

|      |                      |
|------|----------------------|
| 0.00 | Ouverture Min. (mm): |
|------|----------------------|

Environnement & durabilité

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| <250 | Température d'Utilisation (°C): |
|------|---------------------------------|

Conformité réglementaire

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Conforme  | RoHS 2015:                  |
| Visionner | Certificate of Conformance: |
| Conforme  | Reach 247:                  |

Description produit

• Iris se ferme complètement

• Logement résistant à la corrosion

• Forte résistance à la chaleur

• Feuilles en acier bruni ou en acier inoxydable

Les Diaphragmes Iris à Ouverture Zéro - Haute Performance offrent une fiabilité optimale, même dans les conditions les plus extrêmes. Des matériaux de haute qualité combinés à des normes de fabrication les plus élevées garantissent des performances exceptionnelles. Différentes options de diamètres de lamelle et d'ouverture permettent à ces iris d'être intégrés avec succès dans une variété d'applications, y compris l'imagerie et les environnements à haute température. Les Diaphragmes Iris à Ouverture Zéro - Haute Performance sont dotés d'un boîtier résistant à la corrosion avec une finition mate et un alliage d'aluminium anodisé noir. L'écart angulaire connu pin/tab permet une évaluation précise des besoins de mouvement en avance.

Pour une assistance spécifique aux applications OEM, veuillez contacter notre [service d'ingénierie](#).

**Remarque :** Montures de Diaphragmes à Iris vendues séparément.

Informations techniques

| Outer Diameter A | Maximum Aperture B | Minimum Aperture C | Thickness D | Level Position E | Full Angular Range of Lever F | Stock No. |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------|
| 94mm             | 60mm               | 0mm                | 9mm         | 4.5mm            | 98°                           | #57-592   |
|                  |                    |                    |             |                  |                               | #57-599   |
| 69mm             | 40mm               |                    | 6.5mm       | 3.25mm           | 96°                           | #57-591   |
|                  |                    |                    |             |                  |                               | #57-598   |
| 48mm             | 30mm               |                    | 5mm         | 2.5mm            | 100°                          | #57-590   |
|                  |                    |                    |             |                  |                               | #57-597   |
| 39mm             | 22mm               |                    | 5mm         | 2.5mm            | 99°                           | #57-589   |
|                  |                    |                    |             |                  |                               | #57-596   |
| 29mm             | 15mm               |                    | 5mm         | 2.5mm            | 97°                           | #57-588   |
|                  |                    |                    |             |                  |                               | #57-595   |
| 25mm             | 12mm               |                    | 5mm         | 2.5mm            | 96°                           | #57-587   |
|                  |                    |                    |             |                  |                               | #57-594   |
| 117mm            | 75mm               |                    | 9.5mm       | 4.75mm           | 97°                           | #57-593   |
|                  |                    |                    |             |                  |                               | #57-600   |

High Performance Iris Diaphragms

