

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #22-727 FIN DE SÉRIE CONTACT



1



€186,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€186,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Distance Focale EFL (mm):
0.16

Substrat: ☐
Acrylic

Traitement:
Uncoated

Type:
Lens Array

Gamme de Longueur d'Onde (nm):
400 - 1600

Épaisseur Centrale CT (mm): 2.00
Tolérance Dimensionelle (mm): ±0.5
Dimensions (pouces): 11.811 x 11.811
Dimensions (mm): 300 x 300
Distance Focale EFL (pouces): 0.006
Taille Effective (pouces): 11.811 x 11.811
Indice de Réfraction n_d: 1.49
Remarque: Warpage Tolerance of ±3mm
Nombre de Lentilles: 212 per 25.4mm
Température d'Utilisation (°C): 60 (Maximum)
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Taille effective (mm): 300 x 300

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner