

TECHSPEC® Paire Achromatique 30 mm, 1:1,88 à Achromats de 40 et 75 mm EFL



TECHSPEC Mounted Achromatic Lens Pairs

Stock **#46-009** [CONTACT](#)

⊖ 1 ⊕ **€227,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€227,00

Qté 6+

€181,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile CA (mm):
22.0

Espace Air Central (mm):
3.72

Substrat: ☐
[S-BAH11](#) / [N-SF10](#) / [N-BK7](#) / [N-SF5](#)

Qualité de Surface: 40-20
f/#: f/3.39
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Distance Focale EFL A (mm): 40.00
Distance Focale EFL B (mm): 75.00
Diamètre du Logement (mm): 30 +0.0/-0.10
Longueur du Logement (mm): 34 ±0.2
Espace Bord à Monture (mm): 8
Grossissement: 1:1.88
Distance Objet (mm): 29.31
Distance Image (mm): 65.18
Construction: Achromat Pair in Anodized Aluminum Housing
Type: Relay Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner