

[Afficher tous les 23 produits de la même famille.](#)

Barre Lumineuse UltraSeal Washdown, 12", IR 850 nm

See More by [Advanced Illumination](#)



Advanced Illumination UltraSeal Washdown Bar Lights

Stock **#18-633** FIN DE SÉRIE **1 In Stock**

-

1

+

€1.380⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.380,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
AL247M12-850IC	Numéro de Modèle:
50000	Durée de Vie LED (heures):
LED Illuminator	Type d'Éclairage:
Remarque: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available	

Advanced Illumination	Fabricant:
Bar Light	Géométrie:

Constant	Mode d'Éclairage:
----------	-------------------

Propriétés physiques et mécaniques

323.8 x 42.9 x 24	Dimensions (mm):
-------------------	------------------

657	Poids (g):
-----	------------

Propriétés optiques

IR	Couleur:
----	----------

850	Longueur d'Onde (nm):
-----	-----------------------

Electrical

0.40A	Courant d'entrée minimum:
-------	---------------------------

Connectivité matérielle & interfaçage

Flying Leads	Connecteur:
--------------	-------------

24V	Tension d'Entrée (V):
-----	-----------------------

Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855
--

Environnement & durabilité

0 - 60	Température d'Utilisation (°C):
--------	---------------------------------

IP69K	Norme Environnementale:
-------	-------------------------

Conformité réglementaire

Dispensé	RoHS 2015:
--------------------------	------------

Visionner	Certificate of Conformance:
---------------------------	-----------------------------

Contains SVHC(s)	Reach 233:
----------------------------------	------------

Description produit

- Certifiées IP69K pour les environnements de lavage extrêmes
- Boîtier en acier inoxydable
- Sortie haute intensité jusqu'à 70.200 Lux
- Réglage manuel de l'intensité en option ([#89-555](#)) recommandé

Les Barres Lumineuses Ultraseal Washdown d'Advanced Illumination offrent un éclairage intense et direct jusqu'à 70.200 Lux tout en assurant une protection maximale dans des conditions environnementales extrêmes. Ces barres lumineuses certifiées IP69K ont une conception qui évite des fissures pour résister aux procédures de lavage à haute température et à l'accumulation de matériaux. L'acier inoxydable 316 est conforme aux normes de la FDA, ce qui en fait une option adaptée aux environnements d'inspection alimentaire ou pharmaceutique. Les Barres Lumineuses Ultraseal Washdown d'Advanced Illumination sont idéales pour les applications de fabrication hygiéniques et aseptiques, telles que l'immersion prolongée dans un liquide et le nettoyage à la vapeur haute pression, courants dans l'inspection et le traitement des aliments et des boissons.

Remarque : Alimentation 24V requise, [#66-855](#). Le réglage manuel de l'intensité [#89-555](#) est recommandé et vendu séparément.