

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Advanced Illumination UltraSeal Washdown Bar Lights

Stock #18-629 3-4 JOURS

- 1 +

€1.312,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.312,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Couleur:  
White

Tension d'Entrée (V):  
24V

Numéro de Modèle:  
AL247M12-WH11C

Température d'Utilisation (°C):  
0 - 60

|                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensions (mm):</b><br>323.8 x 42.9 x 24                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Poids (g):</b><br>657                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Durée de Vie LED (heures):</b><br>50000                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Alimentation d'Énergie:</b><br>Power Supply Required and Sold Separately:<br>USA: <a href="#">#66-855</a><br>Europe: <a href="#">#66-855</a><br>Japan: <a href="#">#66-855</a><br>Korea: <a href="#">#33-773</a><br>China: <a href="#">#66-855</a> |
| <b>Type d'Éclairage:</b><br>LED Illuminator                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Remarque:</b><br>Optional Manual Intensity Adjustment <a href="#">#86-887</a> and <a href="#">#89-555</a> are Available                                                                                                                            |
| <b>Fabricant:</b><br>Advanced Illumination                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Géométrie:</b><br>Area Light                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Mode d'Éclairage:</b><br>Constant                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Norme Environnementale:</b><br>IP69K                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Courant d'entrée minimum:</b><br>0.70A                                                                                                                                                                                                             |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Dispensé</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Contains SVHC(s)</a>           |