


1200 Traits, 12,7 x 12,7mm, 1000nm, Réseau Or pour IR Proche



Stock #43-851 3-4 JOURS

1 **€135,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€135,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traits par mm:
1200

Gamme de Longueur d'Onde (nm):
700 - 3000

Longueur d'Onde Blasée (nm):
1000

Angle Blasé (°):
36.87

Dimensions (mm): 12.7 x 12.7 ±0.5
Ouverture Utile (%) : 90
Traitement: Bare Gold
Construction: Ruled Grating
Direction du Trait: Parallel to Short Dimension
Longueur (mm): 12.70
Substrat: ☐ Float Glass
Épaisseur (mm): 6.00 ±0.5
Type: Reflective Diffraction Grating
Largeur (mm): 12.70
Alignement des traits par rapport aux bords (°): ±0.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner