


1200 Traits, 25 x 25mm, 1000nm, Réseau Or pour IR Proche



Stock **#43-852** ☐ En Stock

- 1 + **€160,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€160,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traits par mm:
1200

Gamme de Longueur d'Onde (nm):
700 - 3000

Longueur d'Onde Blasée (nm):
1000

Angle Blasé (°):
36.87

Dimensions (mm): 25.0 x 25.0 ±0.5
Ouverture Utile (%) : 90
Traitement: Bare Gold
Construction: Ruled Grating
Direction du Trait: Parallel to Short Dimension
Longueur (mm): 25.00
Substrat: ☐ Float Glass
Épaisseur (mm): 9.50 ±0.5
Type: Reflective Diffraction Grating
Largeur (mm): 25.00
Alignement des traits par rapport aux bords (°): ±0.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner