

[Afficher tous les 51 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® 12mm de Dia. x -25mm FL, non traité, Lentille PCV UV



UV Fused Silica Plano-Concave (PCV) Lenses



Stock **#48-046** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€121,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€121,00

Qté 6+

€96,75

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm): -25.00
Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
f/#: 2.08
Ouverture Numérique NA: 0.24
Traitement: Uncoated
Type: Plano-Concave Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200
Distance Focale Arrière BFL (mm): -26.37
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.05
Centrage (arcmin): <1
Ouverture Utile CA (mm): 11
Épaisseur au Bord ET (mm): 3.52
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Remarque: Max. Flat Annulus is 0.3mm
Rayon R₁ (mm): -11.46
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 223: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner