

TECHSPEC® 12,5" de Dia. x 125" FL Non Traité, Miroir Parabolique



Stock **#35-730-000** 3-4 JOURS

- 1 + **€2.865,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-2
€2.865,00

Qté 3+
€2.435,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Substrat: ☐ BOROFLOAT®

Tolérance Distance Focale (%): ±1.5

Qualité de Surface: 60-40

Précision de Surface:

N/8
Diamètre (pouces): 12.5 +0.06/-0
Diamètre (mm): 317.50 +1.5/-0
Distance Focale EFL (pouces): 125.0
Distance Focale EFL (mm): 3,175.00
Radius of Curvature (mm): 6,350.00
Ouverture (f/#): f/10
Traitement: Uncoated
Type de Traitement: Metal
Surface Arrière: Ground
Ouverture Utile CA (mm): 286
Épaisseur au Bord ET (pouces): 2.13
Épaisseur au Bord ET (mm): 54.10
Type: Parabolic Mirror

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner