

Polariseur Circulaire à Gauche en Verre Traité VIS (CP42HE), 12,5 mm de dia



Stock #19-932 3-4 JOURS

-

1

+

€49,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€49,00
Qté 10+
€44,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traitement: VIS AR Coated
Diamètre (mm): 12.50
Substrat: Polymer Film CP42HE Laminated Between Glass

Température d'Utilisation (°C): -40 to +80
Épaisseur (mm): 2.00 ±0.10
Transmission (%): 45 ±2
Type: Left-Handed Circular Polarizer
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.20
Construction: Laminated Glass Polarizing Film
Spécification du Traitement: R _{avg} <0.5% @ 425 - 700nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 700
Efficacité de la polarisation (%): >99.90

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme

