

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC

Lentille Cylindrique PCV Qualité Illumination, 12,5 mm dia. x -100 mm FL, traitée NIR I



TECHSPEC® Illumination Grade PCV Cylinder Lenses

Stock #69-816 3-4 JOURS



1



€82,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€82,00

Qté 6+

€65,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.2

Distance Focale EFL (mm):
-100.00

Substrat: ☐ N-BK7
f/#: 8.00
Ouverture Numérique NA: 0.06
Traitement: NIR I (600-1050nm)
Type: Cylinder Lens, Plano-Concave
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 1050
Distance Focale Arrière BFL (mm): -101.32
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.38
Tolérance Distance Focale (%): ±3
Rayon R₁ (mm): -51.68
Qualité de Surface: 60-40
Damage Threshold, By Design: ☐ 7 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme