


[Afficher tous les 11 produits de la même famille.](#)

Fenêtre en Verre Flotté, 12,5 mm de dia.



Stock #02-105 **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €15⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1-5	€15,00 prix unitaire
Qté 6-49	€14,00 prix unitaire
Qté 50-99	€13,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Protective Window **Type:**

Glass **Type of Window:**

Propriétés physiques et mécaniques

12.50 **Diamètre (mm):**

1.50	Épaisseur (mm):
Fine Ground	Bords:
Propriétés optiques	
Uncoated	Traitement:
Float Glass	Substrat: <input type="checkbox"/>
80-50	Qualité de Surface:
350 - 2000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
4 - 6λ	Planéité de Surface (P-V):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 219:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Transmet des longueurs d'onde visibles et proche infrarouge
- Disponible sans traitement ou avec un traitement antireflets
- Différentes dimensions disponibles

Les Fenêtres Optiques en Verre Flotté sont du verre optique comportant des faces polies relativement parallèles et généralement utilisées comme élément protecteur entre deux environnements. Le verre flotté transmet facilement des longueurs d'onde des lumières visibles et proche infrarouge et il peut être utilisé dans une large gamme d'applications. Les Fenêtres Optiques en Verre Flotté sont des produits polyvalents proposés en options circulaires et rectangulaires. Elles sont disponibles sans traitement ou avec un traitement BBAR (Broadband Anti-Reflective) 400-700 nm.

Montures compatibles