

TECHSPEC® 12,5mm de Dia. x 100mm FL, non traité, Lentille Cylindrique PCX



Stock **#68-171** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€99,95**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€99,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

! Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.2

Distance Focale EFL (mm):
100.00

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Coming 7980)

f/#:
8.00

Ouverture Numérique NA: 0.06
Traitement: Uncoated
Type: Cylinder Lens, Plano-Convex
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200
Distance Focale Arrière BFL (mm): 98.63
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.57
Tolérance Distance Focale (%): ±3
Rayon R (mm): 45.85
Qualité de Surface: 40-20
Tolérance Angle de Bord (arcmin): 15.00

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner