


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Fenetre a Coin 30° en Silice Fondue, Non Traitee, 12,5 mm de dia.



TECHSPEC® Fused Silica Wedged Windows

Stock #34-241 3-4 JOURS



1



€115,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€115,00

Qté 6+

€92,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Ouverture Utile CA (mm):  
11.25

Diamètre (mm):  
12.50 +0.0/-0.10

Épaisseur (mm):  
3.00 ±0.20

|                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Traitement:</b><br>Uncoated                                                                                                                 |
| <b>Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10<sup>-6</sup>/°C):</b><br>0.52 (+5 to +35°C)<br>0.57 (0 to +200°C)<br>0.48 (-100 to +200°C)        |
| <b>Bords:</b><br>Fine Ground                                                                                                                   |
| <b>Indice de Réfraction n<sub>d</sub>:</b><br>1.458                                                                                            |
| <b>Substrat:</b>  <a href="#">Fused Silica</a> (Corning 7980) |
| <b>Planéité de Surface (P-V):</b><br>λ/10                                                                                                      |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>20-10                                                                                                            |
| <b>Type:</b><br>Wedged Window                                                                                                                  |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>200 - 2200                                                                                            |
| <b>Module d'Élasticité de Young (GPa):</b><br>73                                                                                               |
| <b>Angle de Bord:</b><br>30' ±10'                                                                                                              |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 240:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |