

[Afficher tous les 60 produits de la même famille.](#)

**TECHSPEC®** Modèle Standard, Force par le Côté, Métrique, 125mm



TECHSPEC® Crossed-Roller Bearing Linear Translation Stages (Standard-Top Model)



Stock #66-459 **1 In Stock**

- 1 + €665<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité	
Qté 1-2	€665,00 prix unitaire
Qté 3+	€580,50 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Caractéristiques du produit**

Metric **Type:**

**Propriétés physiques et mécaniques**

Linear (X) **Type de Mouvement:**



**30mm Standard-Top Stages - Center Drive**



**30mm Standard-Top Stages - Side Drive**



**40mm Standard-Top Stages - Center Drive**



**40mm Standard-Top Stages - Side Drive**



**70mm Standard-Top Stages - Center Drive**



**70mm Standard-Top Stages - Side Drive**



**125mm Standard-Top Stages - Center Drive**



**125mm Standard-Top Stages - Side Drive**

