

[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

Base Magnétique Cinématique Métrique, 125 x 125 mm



#22-402: 125mm Sq. Metric Kinematic Magnetic Base

Stock **#22-402** 3 In Stock

-

1

+

€373⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€373,00 prix unitaire
Qté 10+	€336,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Type:	Metric
Remarque:	The permanent magnet is turned on and off by integrated screw (5mm Hex)
Commutable:	Yes

Propriétés physiques et mécaniques	
25.40	Épaisseur (mm):
125.00	Largeur (mm):
0.97	Poids (kg):
Anodized Aluminum	Construction:
125.00	Longueur (mm):
<70.0	Repeatability (μrad):
Filetage & montage	
(71) M6 x 1.0	Filetage:

Propriétés des matériaux	
40	Force Magnétique (N):

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

Description produit

- Hauteur de la plate-forme commune de 25,4 mm (1")
- Platines supérieures amovibles avec positionnement cinématique à haute répétabilité
- Compatibles avec toutes les [Platines TECHSPEC](#)

Les Platines de Base Magnétiques Cinématiques sont idéales pour simplifier le réglage des sous-systèmes dans un système optique de paillasse. Les bases présentent une hauteur de plate-forme commune de 25,4 mm (1") pour permettre un alignement simplifié des axes optiques. Chaque base a une platine supérieure amovible, idéale pour ajouter ou retirer facilement des composants et sous-ensembles du système n'importe où sur une table de laboratoire. Le positionnement cinématique interne permet de retirer et de replacer les platines supérieures avec une grande répétabilité. Les Platines de Base Magnétiques Cinématiques sont directement compatibles avec nos [Platines TECHSPEC](#), ce qui en fait un composant de paillasse de laboratoire idéal pour la construction de systèmes.