

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #66-635 CONTACT

-

1

+

€3.280,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€3.280,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
12.50

Filtres Inclus:
CWL: [400nm](#), [405nm](#), [410nm](#), [415nm](#), [420nm](#),
[430nm](#), [436nm](#), [442nm](#), [450nm](#), [455nm](#), [458nm](#),
[467nm](#), [470nm](#), [480nm](#), [486nm](#), [488nm](#), [492nm](#),
[500nm](#), [505nm](#), [508nm](#), [510nm](#), [515nm](#), [520nm](#),
[532nm](#), [535nm](#), [540nm](#), [546nm](#), [550nm](#), [568nm](#),
[580nm](#), [589nm](#), [600nm](#), [610nm](#), [620nm](#), [632nm](#),
[636nm](#), [640nm](#), [647nm](#), [650nm](#), [656nm](#), [671nm](#),
[676nm](#), [690nm](#), [694nm](#)

Traitement:
Traditional Coated

Type:
Bandpass Filter

Longueur d'Onde:
VIS

Nombre de Filtres:
44.00

Conformité réglementaire

RoHS:
[Dispensé](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)