

12,5µm Diamètre d'Ouverture, Non Monté, Sténopé de Précision



Unmounted Precision Pinhole

Stock #38-539 3-4 JOURS



1



€75,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€75,00

Qté 6+

€66,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type:
Unmounted

Diamètre Externe (mm):
9.5

Construction:
Stainless Steel

Diamètre Fixe de l'Ouverture (µm): 12.5
Épaisseur (mm): 0.01 Nominal
Aperture Tolerance (µm): ±5
Aperture Centration (µm): ±50

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme

