

TECHSPEC® Miroir Parabolique Hors Axe, Or Protégé, 100 □, 12,7 x 50,8 mm EFL, 90°



Stock **#35-486** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€285,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€285,00

Qté 6+

€256,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

Diamètre (mm):
12.70 +0.00/-0.38

Distance Focale EFL (mm):

50.80
Tolérance Distance Focale (%) : ±1
Radius of Curvature (mm) : 50.80
Traitement : Protected Gold (700-10000nm)
Type de Traitement : Metal
Spécification du Traitement : R _{avg} ≥94% @ 700 - 800nm R _{avg} ≥97% @ 800 - 2,000nm R _{avg} ≥98% @ 2,000 - 12,000nm
Angle d'Offset (°) : 90
Distance Focale Parente PFL (mm) : 25.4
Surface Figure, RMS : λ/4
Rugosité de Surface (Angstroms) : <100 RMS
Gamme de Longueur d'Onde (nm) : 700 - 10000
Ouverture Utile (%) : 90
Qualité de Surface : 80-50
Platines de Montage Compatibles : #34-425
Substrat : Aluminum 6061-T6
Y Offset (mm) : 50.8
Front d'Onde Réflechi, RMS : λ/2

Conformité réglementaire

RoHS 2015 : Conforme
Certificate of Conformance : Visionner
Reach 235 : Conforme