

TECHSPEC® Porte-Tiges à Angle Droite, 12,7 mm - 12,7 mm (Rotatif)



#58-994

Stock **#58-994** **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €33⁷⁵

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€33,75 prix unitaire
Qté 10+	€32,60 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Universal **Type:**

Rotatable **Function:**

Propriétés physiques et mécaniques

12.7 - 12.7 **Post Clamp Size (mm):**

Conformité réglementaire

Conforme

RoHS 2015:

Conforme

Reach 224:

Visionner

Certificate of Conformance:

Description produit

- Bloc de Construction Basique pour Systèmes Optiques
- Option de Montage Fixe pour 2 Tiges de 12,7 mm de Diamètre à 1 Tige de 12,7 mm et 1 Tige de 12 mm de Diamètre
- Option de Montage Rotatif pour 2 Tiges de 12,7 mm de Diamètre
- Construction en Aluminium

Les Porte-Tiges à Angle Droit TECHSPEC® sont des blocs d'assemblage de base pour systèmes optiques. Ces fixations sont utilisées pour monter deux de nos tiges en acier inoxydable 0,5" à 90° de chacune d'entre elles. Les tiges sont maintenues en place via deux écrous 1/4-20. La conception robuste procure un positionnement stable et sécurisé pour des systèmes étroitement espacés. Les Porte-Tiges à Angle Droit TECHSPEC® sont fabriquées en aluminium anodisé. Des options de porte-tiges fixes, de kit de porte-tiges fixes ou de portes-tiges rotatifs sont disponibles.

Informations techniques

