

Fenêtre à Coin 3° en CaF₂ ISP Optics, 12,7 mm de dia., 2 mm d'épaisseur | CF-WW3-12-2

See More by [ISP Optics](#)



Calcium Fluoride (CaF₂) Wedged Windows

Stock **#19-718** 3-4 JOURS

-

1

+

€192,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€192,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

! Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%):
85

Ouverture Utile CA (mm):
10.80

Diamètre (mm):

12.70 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm): 2.00 ±0.13
Traitement: Uncoated
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 18.85
Densité (g/cm³): 3.18
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 1.495
Dureté de Knoop (kg/mm²): 158.3
Rapport de Poisson: 0.26
Substrat: Calcium Fluoride (CaF₂)
Planéité de Surface (P-V): 2λ @ 633nm
Qualité de Surface: 60-40
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 7000
Module d'Élasticité de Young (GPa): 75.8
Angle de Bord: 3° ±0.25
Numéro de Modèle: CF-WW3-12-2

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner