

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Miroir UHR à Large Bande, 750-1100 nm, 12,7 mm de dia.



Stock #17-497 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

- 1 + **€234,95**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€234,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
12.70 +0.00/-0.10

Planéité de Surface (P-V):
λ/10

Substrat:
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Qualité de Surface:
10-5

Spécification du Traitement:
R_{abs} >99.9% @ 750 - 1100nm (45°, s-pol)

R _{abs} >99.9% @ 750 - 1100nm (45°, p-pol)	
Traitement: UHR Dielectric Mirror (750-1000nm)	
Type de Traitement: Dielectric	
Angle d'Incidence (°): 45	
Ouverture Utile CA (mm): 9.20	
Bords: Ground	
Parallélisme (arcmin): <3	
Épaisseur (mm): 6.35 ±0.20	
Type: Flat Mirror	
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 750 - 1100	

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme	
Certificate of Conformance: Visionner	

