

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

See More by [ISP Optics](#)



Stock #24-778 3-4 JOURS

1 €110,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€110,00

Qté 10+

€99,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.70 +0.00/-0.13

Distance Focale EFL (mm):
-25.40 @ 5µm

Substrat: Calcium Fluoride (CaF₂)
f#: 2.00
Ouverture Numérique NA: 0.25
Traitement: Uncoated
Type: Plano-Concave Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 300 - 8000
Biseau: Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm): 1.50 ±0.20
Centrage (arcmin): <3
Ouverture Utile CA (mm): 11.43
Épaisseur au Bord ET (mm): 3.70
Tolérance Distance Focale (%): ±2
Numéro de Modèle: CF-PC-12-25
Rayon R₁ (mm): -10.21
Qualité de Surface: 60-40
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner