

Prisme Équilatéral en Germanium, 12,7 mm

See More by [ISP Optics](#)



Stock #19-711 3-4 JOURS

- 1 + **€1.395,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€1.395,00

Qté 6+

€1.116,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traitement:
Uncoated

Substrat: ☐
Germanium (Ge)

Qualité de Surface:

60-40
Type: Equilateral Prism
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.25
Tolérance Angulaire (arcmin): ±10
Ouverture Utile (%): 85
Longueur de l'Hypoténuse (mm): 12.70
Longueur des Côtés (mm): 12.70
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 2000 - 14000
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 2 - 14
Planéité de Surface (P-V): 2λ
Numéro de Modèle: ZC-EP-12

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner