

[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

12mm Dia. x 48mm FL, Commercial Grade, Plano-Convex Lens



Stock **#23-074** FIN DE SÉRIE **15 In Stock**

[D'autres traitements](#)

- 1 + €20^{.50}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€20,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

	Type:
Plano-Convex Lens	

Propriétés physiques et mécaniques

12.00 +0.00/-0.10	Diamètre (mm):
6.00	Centrage (arcmin):
	Épaisseur Centrale CT (mm):

2.00	
1.26	Épaisseur au Bord ET (mm):
≥10.2	Ouverture Utile CA (mm):
Propriétés optiques	
48.00	Distance Focale EFL (mm):
46.69	Distance Focale Arrière BFL (mm):
Uncoated	Traitement:
N-BK7	Substrat: ☐
±1	Tolérance Distance Focale (%):
24.81	Rayon R ₁ (mm):
4.00	f#:
0.13	Ouverture Numérique NA:
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Possèdent des Conceptions et des Caractéristiques Standard
- Également Disponibles avec un [Traitement MgF₂](#)
- Pour Plus d'Options, Consultez les [Lentilles Plan Convexe \(PCX\) d'une Qualité de Précision](#)

Les Lentilles Plan Convexes (PCX) ont une surface plane, une surface extérieure incurvée et une distance focale positive. Elles sont idéales pour la collecte et la focalisation de la lumière dans les applications d'imagerie. Elles sont également utiles dans une multitude d'applications impliquant des émetteurs, détecteurs, lasers, et des fibres optiques.

Les Lentilles Plan Convexe (PCX) Non Traitées, offrent une qualité commerciale, à un prix abordable.

Informations techniques

