

TECHSPEC® 12mm de Dia. x 50mm FL, non traité, Lentille PCX Indice Laser



TECHSPEC Laser Grade PCX Lenses

Stock **#67-093** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€145,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€145,00

Qté 6+

€116,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.00 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
50.00 @ 587.6nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):

48.01
Traitement: Uncoated
Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
Qualité de Surface: 20-10
Power (P-V) @ 632.8nm: λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: $\lambda/10$
Tolérance Distance Focale (%) : ± 1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.90 $\pm$ 0.05
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.10
Rayon R₁ (mm): 22.92
Ouverture Utile CA (mm): 10.2
f/#: 4.17
Ouverture Numérique NA: 0.12
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
