

[Afficher tous les 18 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® 12" Longuer, 8-32 Filetage, Tiges de Montage Acier Inoxydable



Stock #58-969 **FIN DE SÉRIE** 5 In Stock

⊖ 1 ⊕ €17⁷⁵

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité | |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1+ | €17,75 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

English **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

304.80 **Longueur (mm):**

12.0 **Longueur (pouces):**

12.70 **Diamètre (mm):**

Diamètre (pouces):

0.5

Filetage & montage

Male Thread:

8-32

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

Conforme

Certificate of Conformance:

Visionner

REACH 241:

Conforme


Description produit

Adapter #58-982 is included. Additional [thread adapters](#) available separately.

- Écrou mâle 8-32 ou ¼-20, base femelle ¼-20
- Les tiges incluent un écrou mâle interchangeable et une base SHSS retirable
- Disponibles dans différentes longueurs
- [Versions Métriques également disponibles](#)

Les Tiges de Montage Impériales en Acier Inoxydable TECHSPEC® comprennent un adaptateur d'écrou mâle de ¼" qui est facilement interchangeable avec d'autres adaptateurs pour assurer la compatibilité entre ces tiges et une monture optique. En retirant l'adaptateur de la tige, vous pouvez alors utiliser le filetage 8-32 contenu dans la tige. Chaque tige optique possède également un trou central pour permettre à une clé Allen ou à un autre outil de faire pivoter facilement la tige. Les valeurs des filetages sont gravées au laser sur chaque tige pour faciliter leur identification et leur intégration. Les Tiges de Montage Impériales en Acier Inoxydable TECHSPEC sont proposées dans une variété de longueurs. Des versions métriques sont également disponibles.

Informations techniques



| Stock No. | Description | Qty |
|-----------|-------------------------|-----|
| #68-230 | | |
| #59-751 | Steel Post, 1" Length | 1 |
| #59-752 | Steel Post, 1.5" Length | 1 |
| #58-999 | Steel Post, 2" Length | 2 |
| #59-754 | Steel Post, 3" Length | 2 |
| #59-000 | Steel Post, 4" Length | 2 |
| #59-008 | Steel Post, 6" Length | 1 |
| #59-009 | Steel Post, 8" Length | 1 |

| Stock No. | Description | Qty |
|-----------|-------------------------|-----|
| #68-229 | | |
| #58-960 | Steel Post, 1" Length | 1 |
| #58-961 | Steel Post, 1.5" Length | 1 |
| #58-962 | Steel Post, 2" Length | 2 |
| #58-964 | Steel Post, 3" Length | 2 |
| #58-965 | Steel Post, 4" Length | 2 |
| #58-966 | Steel Post, 6" Length | 1 |
| #58-967 | Steel Post, 8" Length | 1 |