

[Afficher tous les 1 produits de la même famille.](#)

Film de Contrôle de la Lumière 3M, 12" x 11,5" 0°, Brillant



Stock #52-385 **5 In Stock**

- 1 + €179⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1+	€179,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Specialty Window **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

304.80 **Longueur (mm):**

12 x 11.5 **Dimensions (pouces):**

304.8 x 292.1	Dimensions (mm):
0.021	Épaisseur (pouces):
0.50	Épaisseur (mm):
292.10	Largeur (mm):

Propriétés optiques

Substrat: Polycarbonate

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C): -40 to +120

Conformité réglementaire

RoHS 2015: **Conforme**

Certificate of Conformance: **Visionner**

Reach 240: **Conforme**

Description produit

- Idéal pour une Diffusion Privée
- Augmentation du Contraste et Lisibilité Améliorée de la Lumière
- Réduit les Réflexions non Désirées

Le Film de Contrôle Lumineux 3M est un plastique haute performance, contenant des microvolets faiblement espacés. Ces volets simulent un petit store vénitien, en bloquant la lumière ambiante non désirée et en contrôlant la direction de la lumière d'éclairage. Les résultats de ces fonctions sont une plus grande augmentation du contraste, une lisibilité améliorée de la lumière du jour, et la capacité de diriger la lumière mais aussi de restreindre la lisibilité à une seule visionneuse, pour une plus grande intimité.

Informations techniques

