

[Afficher tous les 1 produits de la même famille.](#)

Film de Contrôle de la Lumière 3M, 12" x 11,5" 0°, Brillant



Stock **#52-385** **5 In Stock**

-

1

+

€179⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€179,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Type:

Specialty Window

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):

304.80	
12 x 11.5	Dimensions (pouces):
304.8 x 292.1	Dimensions (mm):
0.021	Épaisseur (pouces):
0.50	Épaisseur (mm):
292.10	Largeur (mm):

Propriétés optiques

Polycarbonate	Substrat: ☐
---------------	------------------------------------

Environnement & durabilité

-40 to +120	Température d'Utilisation (°C):
-------------	---------------------------------

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 240:

DESCRIPTION PRODUIT

- Idéal pour une Diffusion Privée
 - Augmentation du Contraste et Lisibilité Améliorée de la Lumière
 - Réduit les Réflexions non Désirées
- Le Film de Contrôle Lumineux 3Mest un plastique haute performance, contenant des microvolets faiblement espacés. Ces volets simulent un petit store vénitien, en bloquant la lumière ambiante non désirée et en contrôlant la direction de la lumière d'éclairage. Les résultats de ces fonctions sont une plus grande augmentation du contraste, une lisibilité améliorée de la lumière du jour, et la capacité de diriger la lumière mais aussi de restreindre la lisibilité à une seule visionneuse, pour une plus grande intimité.

INFORMATIONS TECHNIQUES



