

[Afficher tous les 32 produits de la même famille.](#)

35 mm Dia. x 70 mm FL, Lentille PCX, Bord Noircir, Traitée VIS 0°



Stock **#53-830** 20+ In Stock

-

1

+

€208^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€208,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

English	Type:
---------	-------

Propriétés physiques et mécaniques

0.5	Épaisseur (pouces):
12.0	Longueur (pouces):
12.0	Largeur (pouces):

Black Anodized Aluminum	Construction:
0.007" per 12"	Flatness (inches):
6.8	Poids (lbs):

144.00	Number of Holes:
--------	------------------

Filetage & montage

(144) 1/4-20 on 1" Centerline ±0.001", on 0.5" Corners	Filetage:
--	-----------

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 250:

Description produit

- Plateforme stable pour les expériences et les configurations de tests
- Trous filetés 1/4-20 TPI ou M6 pour divers montages
- Aluminium anodisé noir

Les Tables Optiques Impériales et Métriques utilisent des trous taraudés 1/4"-20 ou M6 espacés respectivement de 1" et 25 mm, ce qui permet de créer des systèmes de table personnalisables. Ces plaques sont compatibles avec la plupart des solutions de montage optiques et photoniques. Elles présentent une finition anodisée noire qui réduit les reflets de la table optique qui se réfléchissent dans le système. Les Tables Optiques Impériales et Métrique sont disponibles en plusieurs tailles, ce qui permet de créer des systèmes soit compacts soit volumineux et expansifs. Les Tables Optiques sont une plate-forme idéale pour toute application de système.