

TECHSPEC® Filtre à Densité Neutre Réfléchissant; OD 1,3; 12,5 mm de dia.



Stock **#46-134** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

-

1

+

€34,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€34,00

Qté 6+
€27,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.50

Angle d'Incidence (°):
0

Densité Optique OD:
1.3

Substrat: ☐ Float Glass
Traitement: Surface 1: Inconel
Réflexion (%) : 50.00
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm) : 1.60 Nominal
Transmission (%) : 5.00
Type: Neutral Density Filter
Gamme de Blocage (nm) : 400 - 700
Tolérance Dimensionnelle (mm) : ±0.5
Ouverture Utile (%) : 80
Neutralité: ±5% of Optical Density
Remarque: Optical density values are average over specified blocking wavelength range.
Planéité de Surface (P-V) : 4 - 6λ

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme