

[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

137 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis



137mm Outer Diameter, Three-Screw Adjustable Ring Mount, #03-670

Stock **#03-670** **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €114⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1-9	€114,00 prix unitaire
Qté 10-19	€100,80 prix unitaire
Qté 20-49	€93,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Fixed **Type:**

Circular **Type d'Optique:**

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Interne (mm):

112.0

Diamètre Externe (mm):

137.0

Épaisseur (mm):

16.00

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):

19.5 - 108.0

Compatible Post:

1/4-20

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

Conforme

Reach 224:

Conforme

Certificate of Conformance:

[Visionner](#)

Description produit

- Idéales pour le montage et le centrage des composants optiques circulaires et des tubes laser
- Vis protectrices, embout en nylon
- Raccord fileté 1/4-20 TPI pour monter sur une tige

Les Montures Annulaires Ajustables à 3 Vis sont idéales pour monter et centrer les optiques circulaires et les tubes laser non standard tout en maintenant une ligne centrale optique constante du système. Ces montures peuvent également être utilisées avec des optiques circulaires de taille standard pour le prototypage rapide ou les applications nécessitant un remplacement fréquent. Dotées de vis de protection en nylon à réglage manuel, ces montures supportent des optiques d'une taille comprise entre 2 et 108 mm. Les Montures Annulaires Ajustables à 3 Vis peuvent être montées directement sur les [Tiges de Montage en Acier Inoxydable TECHSPEC®](#) et les [Tiges à Pied](#) via un trou de montage taraudé de 1/4-20.

Informations techniques

