

Platine à Roulement à Billes sans Trous de Passage, Entraînement à Vis Fine, Déplacement de 13 mm



32mm/1.25" Center drive stage and its X-Y-Z configuration

Stock **#56-358** 3-4 JOURS



1



€391,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€391,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type de Mouvement:
Linear (X)

Guide System:
Ball Bearing

Mécanisme:
Fine Screw (64 Pitch)

Position de la Vis:
Center Drive

Type: Metric
Taille de Plateau (mm): 31.8 x32.5
Course (mm): 12.7
Construction: Aluminium Stage
Graduations (mm): No
Hauteur (mm): 12.7
Capacité de Charge, Normale (kg): 3
Capacité de Charge, T _a (kg): 4.5
Remarque: Solid Top
Précision (µm): 2 per 25mm of travel
Poids (kg): 0.078
Thrust Capacity, T _a (kg): 4.5
Thrust Capacity, T _b (kg): 1.4

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner